



KÖSTER Sustav



KÖSTER

KÖSTER Vama na usluzi –
široj svijeta



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr


Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 4/2023

KÖSTER

Restauracija zidova



Sanacija zidova:

- 1 Horizontalna barijera
KÖSTER Crisin 76



- 2 Primer
KÖSTER Polysil TG 500



- 3 Popravlak i uređivanje
KÖSTER WP Mort



- 4 KÖSTER NB 1 sivi protiv vlage
sa stražnje strane



POTPUNO RJEŠENJE IZ KÖSTERA!

- 5 KÖSTER Sanacijski špric - grubi



- 6 Gips
KÖSTER Sanacijska žbuka



- 7 Završna obrada-dekor
KÖSTER Fina žbuka



- 8 Bojanje
KÖSTER Silikonska boja bijela



Vlažna i oštećena cigla može se ponovno učiniti novom pomoću KÖSTER Sanacijske žbuke. Prvo se postavlja horizontalna barijera s KÖSTER Crisin 76 koncentratom. Nakon toga, sa zida se uklanja stara žbuka, uključujući i sve labave čestice, te se stružu fuge. Premazivanje površine s KÖSTER Polysil TG 500 stvrdnjava podlogu i smanjuje pokretljivost soli. Popravci zidova se izvode KÖSTER WP Mortom. Nanesite KÖSTER NB 1 Sivi od gornjeg ruba poda do najmanje 20 cm iznad vodoravne barijere vlage sa stražnje strane.

Prije nanošenja glavnog sloja žbuke nanosi se KÖSTER Sanacijski špric kako bi se osiguralo optimalno prijanjanje na podlogu..

KÖSTER Sanacijska žbuka omogućuje da se zid osuši bez oštećenja. KÖSTER Sanacijska žbuka je hidrofobna i otvorena za difuziju pare. Soli zaostale u zidu apsorbira KÖSTER Sanacijska žbuka sprječavajući iscvjetavanje soli i oštećenje žbuke ili boje.

Dostupne su različite KÖSTER Sanacijske žbuke (sive, bijele, brze i lagane). KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela često se koristi u starijim zgradama uz naknadno bojanje. U slučajevima kada je potrebna glatka dekorativna površina, može se primijeniti KÖSTER Fina žbuka za postizanje arhitektonskih ciljeva. KÖSTER Sanacijske žbuke mogu se premazati samo prozirnim bojama (otvorenim za difuziju pare) kao što je KÖSTER Silikonska Boja Bijela.

Uvijek se pridržavajte specifikacija u odgovarajućim tehničkim listovima.